

# Hochfrequenz-Innenvibrator IVF.K

mit integriertem Frequenzumrichter und kompakter Flasche zur Betonverdichtung

## Einsatz

Kompaktgerät zum Verdichten von Beton

### Technische Daten

### IVF.K

Typ		IVF 30	IVF 38 K	IVF 50 K
Durchmesser	mm	30	38	50
Länge der Vibratorflasche	mm	320	370	390
Tragschlauch	mm	5	5	5
Anschlußkabel	mm	10	10	10
Spannung	V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
Strom	A	5,5	5,5	5,5
Vibr.frequenz	kN	200	200	200
Erregerkraft	kg	1,4	1,5	3,6
Gewicht		12	13	17

### Artikelnummer

Stahlkappe                    530200    522000.K 512000.K

Gummikappe                                       522008.K 512008.K

...Betriebsvorschrift

..EG - Konformitätserklärung



...Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## INFO

- kompakte kurze Bauform der Flasche
- Direkter Betrieb an der 230V Baustromversorgung
- Frequenzumformer im kompakten Gehäuse
- geringe Masse, einfache Bedienung
- für Dauerbetrieb geeignet